

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	291445 15
GTIN	4030741377846
Produktų klasė	29H

**Aprašymas****Modelis:**

Nušlifluotas ir poliruotas ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).

Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

**Privalumai:**

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

**Paskirtis:**

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

**Tinka:**

Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

**Techninis aprašymas**

Ratukų kiaurymės Ø	4 mm
Rulono Ø	15 mm
Veleno plotis	4 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	1 $\mu\text{m}$
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai