

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	291445 20
GTIN	4030741390166
Produktų klasė	29H

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas ir poliruotas ($R_z = 1 \mu\text{m}$).
Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

Privalumai:

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

Paskirtis:

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

Tinka:

Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290004

Techninis aprašymas

Rulono Ø	20 mm
Ratukų kiaurymės Ø	6 mm
Veleno plotis	8 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	1 μm
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai