

**Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio Ø: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	291445 25
GTIN	4030741390173
Produktų klasė	29H

**Aprašymas****Modelis:**

Nušlifuotas ir poliruotas ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).  
Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

**Privalumai:**

- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Paviršius sutvirtinamas.
- Sutrumpėja proceso trukmė.

**Paskirtis:**

Cilindrinų ruošinių lygiam valcavimui.

**Tinka:**

Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290004

**Techninis aprašymas**

Ratukų kiaurymės Ø	6 mm
Rulono Ø	25 mm
Veleno plotis	8 mm

Ašmenys	HSS
Šiukščio vertė	1 $\mu\text{m}$
Forma	išgaubtas
Tipas	RRE
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai