

**Biuro pristatomas stelažas, Gylis 300 mm, Aukštis / lentynos plotis:
2000/1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990591 2000/1000
GTIN	4004514219909
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.

Sustiprinta skersiniais. Ribojimo juostelės neleidžia iškristi segtuvams ar dokumentams. Viršutinė lentyna be ribojimo juostelės.

Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 85 kg.

Lentynos gylis 300 mm: telpa iki 96 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm

Pastaba:

- **Stelažai, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 5:1, turi būti apsaugoti nuo apvirtimo.**
- **Priemonių tvirtinimui prie grindų ir sienos komplekte nėra.**

Techninis aprašymas

Gylis	300 mm
-------	--------

Aukštis	2000 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1006 mm
Plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	6
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 300 mm
Produkto rūšis	Segtuvų stelažas

Priedai

Fiksuojama kojelė	990852
-------------------	--------