

Biuro bazinis stelažas, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Produktų klasė	96P

Aprašymas**Modelis:**

Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.
Sutvirtinta išilginėmis kaladėlėmis. Vidurinis ribotuvas neleidžia išstumti segtuvų ar dokumentų.
Viršutinė lentyna be vidurinio ribotuvo.

Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 150 kg.

Lentynos gylis 600 mm: naudojama iš abiejų pusių. Telpa iki 192 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:

bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm

Pastaba:

- **Stelažai, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 5:1, turi būti apsaugoti nuo apvirtimo.**
- **Priemonių tvirtinimui prie grindų ir sienos komplekte nėra.**

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	6
Aukštis	2000 mm

Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1060 mm
Gylis	600 mm
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Segtuvų stelažas

Priedai

Fiksuojama kojelė	990852
-------------------	--------