

**Biuro pristatomas stelažas, Gylis 600 mm, Aukštis / lentynos plotis:  
2300/1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Produktų klasė	96P

**Aprašymas****Modelis:**

Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.  
Sutvirtinta išilginėmis kaladėlėmis. Vidurinis ribotuvas neleidžia išstumti segtuvų ar dokumentų.  
Viršutinė lentyna be vidurinio ribotuvo.

**Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 150 kg.**

Lentynos gylis 600 mm: naudojama iš abiejų pusių. Telpa iki 192 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.

**Aprašymas:**

Konstrukciniai matmenys:  
<br>bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm<br>pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm<br>bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm<br>lenkimo ilgis: maks. 600 mm

**Pastaba:**

- **Stelažai, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 5:1, turi būti apsaugoti nuo apvirtimo.**
- **Priemonių tvirtinimui prie grindų ir sienos komplekte nėra.**

**Techninis aprašymas**

Gylis	600 mm
Plotis	1000 mm

Lentynų skaičius	7
Aukštis	2300 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1006 mm
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 600 mm
Produkto rūšis	Segtuvų stelažas

---

## Priedai

Fiksuojama kojelė	990852
-------------------	--------