



## Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 32X36mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	610900 32X36
GTIN	4045197384355
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Su ovaliu kotu.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

### Techninis aprašymas

maksimalus žiočių dydis b2	80 mm
maksimalus žiočių aukštis h	10 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	32 mm
maksimalus žiočių dydis b1	70 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	36 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	325 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis