



## Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	700155 4
GTIN	4003773050056
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifluota, plastikų padengtos rankenos.

Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su **integruota atidarymo spyruokle**.

#### Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

#### Standartas:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719790 dyd. J1 ir J2.

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719890 dyd.A1 ir A2.

### Techninis aprašymas

Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis	140; 185 mm
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø	1,25; 1,8 mm
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis	140; 180 mm

Replių skaičius	4
Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių Ø	1,25; 1,8 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Sudėta į	Medžiaginis suvyniojamas dėklas
Norma	DIN 5254 A ir B
Norma	DIN 5256 C ir D
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

## Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719890 A2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719790 J2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719890 A1
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719790 J1