



Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, su suvirinta ašele, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706010 180
GTIN	4003773081395
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.

Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,2 mm
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės

Priedai

KarabinasSTEEL D TRI	098195
KarabinasDOUBLE TRI	098194
Tvirtinimo juostaBungee Keliamoji galia 15,9 kg	098240 15,9
JungtysSpiralinis lynas Tipas T2T	098245 T2T
KarabinasOVALSTEEL SC Tipas	098196