



## Šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, su suvirinta ašele, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	706040 160
GTIN	4003773081463
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Replės su privirinta ašele, skirta apsaugoms nuo nukritimo tvirtinti. Prie rankenos privirinta ašelė, dinaminė apkrova iki 3 m aukščio.

**Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

#### Paskirtis:

Skirta darbui aukštuminėse, požeminėse statybose, pastatų priežiūros darbams, ant pramoninių pastolių, dengiant stogus, įrengiant parodų standus ir pan.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas šampavimo būdu.

#### Pastaba:

Kiti modeliai ir dydžiai užsakomi pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	160 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

### Priedai

JungtysSpiralinis lynas Tipas T2T	098245 T2T
KarabinasSTEEL D TRI	098195
KarabinasDOUBLE TRI	098194
Tvirtinimo juostaBungee Keliamoji galia 15,9 kg	098240 15,9
KarabinasOVALSTEEL SC Tipas	098196