

Koken**IMPACT šarnyras 1/2 colio, E 12,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	651610
GTIN	24991644385557
Produktų klasė	63R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliumi. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Išorinis kvadratas pagal DIN 3121 E 12,5 (spyruoklinis kaištis) arba F 12,5 (kaištinė kiaurymė).

Vidinis kvadratas pagal DIN 3121 G 12,5 su kiauryme ir žiediniu grioveliumi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Medžiaga: chromo molibdeno plienas

visas ilgis: 65 mm

Techninis aprašymas

visas ilgis	65 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Norma	DIN 3121
Išėjimo kvadratas	1/2 in
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	juodintas
tinka darbui staklėmis	taip

Produkto rūšis

Jungiamoji dalis

Priedai

Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø x ilgis 3X25 mm

651900 3X25

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4

651790 4

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 30 mm

651800 30