

Garant

Diskinio pjūklo diskas, medienai, kintamojo žingsnio dantys vidutinio stambumo dantys, Pjūklo Ø D: 165mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584035 165
GTIN	4045197883711
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Armuoti kietlydiniu, tikslios konstrukcijos, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Kietlydinio dantys pakankamai dideli, paskaičiuota daugkartiniam galandinimui.

Paskirtis:

Diskinio, plokščiojo, švytuoklinio pjovimo ir nusklembimo staklėms.

Tipas UW skirtas **medienos plokštėms, fanerutoms arba iš vienos pusės padengtoms plastikui**, fanerai, daugiasluoksnėms medžiagoms iš popieriaus ir audinio.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	20 mm
Pjūklelio Ø D	165 mm
Pjūvio plotis B	2 mm
Dantų skaičius	24

Produkto rūšis

Pjovimo diskas