

Griovelių kalibras, A–ZC, Nominalus dydis: 7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484406 7
GTIN	2050001937209
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Griovelių kalibrai su praeinančiąja ir nepraeinančiąja pusėmis. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7164. Kalibrų pagrindas iš grūdintojo plieno.

Griovelių kalibrai iki ISO **tolerancijų laukų A – ZC**, jų **tolerancijos lygiai 7 – 13**. Užsakant būtina nurodyti nominalųjį matą, tolerancijos laukus ir kokybę, pvz., Nr. 484406 dyd. 10M6.

Paskirtis:

Plokščių įlaidų, pvz., griovelių kontrolei.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite **tolerancijos ribas (A – ZC)** ir tolerancijos lygius (7 – 13), pvz., Nr. 484406 dyd. **10M6**. Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus nominaliuosius matmenis su skaičiais išreikštomis tolerancijomis žr. Nr. 484409; 484411.

Techninis aprašymas

Nominalus dydis	7 mm
Kokybė	7
Kokybė	8
Kokybė	9
Kokybė	10
Kokybė	11
Kokybė	12

Kokybė	13
Medžiaga	grūdintas plienas
Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	N
Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	X
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	ZB

Tolerancijos laukas	ZC
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Produkto pavadinimo požymis	A-ZC
Kalibravimas	L6
Produkto rūšis	Ribinis griovelių kalibras

Paslaugos

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028300 20
---	-----------