

**Garant****Pjovimo diskas su trapeciniais plokščiais dantimis INOX, Pjūklo Ø D: 305mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584004 305
GTIN	4045197883728
Produktų klasė	51S

**Aprašymas****Modelis:**

**Dengti kietlydiniu**, preciziški, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Erdviai išdėstyti kietmetalio dantys daugkartiniam galandimui.

**Paskirtis:**

**Universalus pjovimo diskas INOX** apdirbimui su skersavimo ir nusklembimo staklėmis.

Paprastas vamzdžių, lakštų, profilių ir pilnavidurių ruošinių pjaustymas. Taip pat tinka ir plienui bei nespalvotiems metalams. Netinka ketui. Greitas pjovimas be aušinimo su mažai užvartų.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius	72
Dantys	Trapecinės formos plokščias dantis
Pjūvio plotis B	2,2 mm
Kiaurymės Ø	25,4 mm
Pjūklelio Ø D	305 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

