

Garant**Pjovimo diskas su trapeciniais plokščiais dantimis INOX, Pjūklo Ø D: 355mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	584004 355
GTIN	4045197883735
Produktų klasė	51S

Aprašymas**Modelis:**

Dengti kietlydiniu, preciziški, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Erdviai išdėstyti kietmetalio dantys daugkartiniam galandimui.

Paskirtis:

Universalus pjovimo diskas INOX apdirbimui su skersavimo ir nusklembimo staklėmis.

Paprastas vamzdžių, lakštų, profilių ir pilnavidurių ruošinių pjaustymas. Taip pat tinka ir plienui bei nespalvotiems metalams. Netinka ketui. Greitas pjovimas be aušinimo su mažai užvartų.

Techninis aprašymas

Pjūklelio Ø D	355 mm
Kiaurymės Ø	25,4 mm
Dantų skaičius	84
Pjūvio plotis B	2,4 mm
Dantys	Trapecinės formos plokščias dantis
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

