



## 6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumi Daugiaspalvis padengtas plastikas, Hex-Plus, Atsuktuvų skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	627133 9
GTIN	4013288188403
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Spyruoklinis rutulinis fiksatorius** iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje, net kai varžtas apverstas. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvai labai tinka, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba galias aklinąsias kiaurymes.

Iš **plastikinio laikiklio** paprasta išimti kiekvieną raktą atskirai, nepajudinant iš vietos šalia esančių.

#### Privalumai:

„Take it easy“ įrankių paieškos sistemoje galite **lengvai ir greitai** surasti reikiamus įrankius pagal dydžius ir spalvinius kodus.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas), BlackLaser paviršius.

#### Turinys:

Po 1 lenktą raktą – nuo 3 mm su rutuliniu fiksatoriumi: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Sudėta į: plastikiniame laikiklyje

### Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	1,5
Rakto dydis	2
Rakto dydis	2,5

Rakto dydis	3
Rakto dydis	4
Rakto dydis	5
Rakto dydis	6
Rakto dydis	8
Rakto dydis	10
Atsuktuvų skaičius	9
Gamintojo pavadinimas	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija	Rutulinė galvutė nuo dyd. 3
Spalvinis žymėjimas	taip
plastiku dengtas kotas	taip
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvas