

**HOLEX****Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094283 11     |
| GTIN             | 4045197884244 |
| Produktų klasė   | 02H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pirštinės su vandens pagrindo PU nitrilo putos danga su puikiu lietimui pojūčiu ir patikimu suėmimu sausoje ir šiek tiek drėgnoje arba alyvuotoje aplinkoje. Puikią formą ir labai jautrų lietimui pojūtį užtikrina inovatyvi mezgimo technologija ir poliamido ir lykros pluoštas. **Be DMF.** Puikiai tinka mažų dalių montavimui, prekių priėmimui ir siuntimui, techninei priežiūrai.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Pirštinių dydis     | 11                     |
| Pirštinių rūšis     | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II          |
| Rūbų standartas     | Oeko-Tex Standard 100  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Turinys              | 12   |
| Pirštinių savybės    | Be DMF   |
| Pirštinių savybės    | Nealergizuoja odos   |
| EN 388               | 3131X  |
| Pagrindo medžiaga    | Lycra®, poliamidas   |
| Danga                | vandens pagrindo PU/nitrilas                                   |
| Dangos variantai     | Vidinis paviršius  |
| Pritaikymo sritys    | Allround   |
| Ilgis                | 255 mm   |
| Spalva               | juoda / pilka  |
| Mezgimo technologija | 15G  |
| AQL                  | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Paskirtis            | daugkartin.  |
| Produkto rūšis       | Universalios pirštinės   |