



## LED staklių šviestuvas plokščias, Tipas: 305 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081436 305
GTIN	4260131236068
Produktų klasė	08C

### Aprašas

#### Aprašymas:

Tvirtas LED staklių šviestuvai **aliuminio korpuse** su akrilo stiklu **tolygiam apšvietimui 160 laipsnių kampu.**

- **Be atspindžių, neakina ir nemirksi.**
- **Jungtis prie 24 V maitinimo bloko arba 24 V staklių valdymo bloko**
- **Sandarus pagal IP67.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2x magnetais, aptrauktais guma, tinklo maitinimo blokas.

IP apsaugos klasė: IP 67

Šviesos stiprumas: 12 W

Šviesos srautas: 1200 lm

Energijos efektyvumo klasė : A

Bendras plotis: 40 mm

Bendras aukštis: 15 mm

### Techninis aprašymas

Šviesos stiprumas	12 W
Šviesos srautas	1200 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Energijos efektyvumo klasė	A

Bendras aukštis	15 mm
ATEX zona	Nera
Bendras plotis	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67