

## Kalibrinis kamštis Praeinantysis chromuotas H7, Nominalusis matmuo Ø: 62mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484040 62     |
| GTIN             | 2050001955531 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164.

**Praeinančioji pusė su matavimo plokštumomis iš kietojo chromo.** Todėl patvaresni apie 8 kartus.

#### Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Pastaba:

- **Tarpiinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**

### Techninis aprašymas

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tolerancijos laukas | H                                  |
| Norma               | DIN 7150-2                         |
| Norma               | DIN 7164                           |
| Kokybė              | 7                                  |
| Kalibro rūšis       | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Nominalus dydis     | 62 mm                              |
| Kalibravimas        | M2                                 |
| Produkto rūšis      | Kalibrinis kamštis                 |

---

**Paslaugos**

DAkKS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028340 200

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028300 200