

Kalibrinis kamštis Praeinantysis chromuotas H7, Nominalusis matmuo Ø: 66mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	484040 66
GTIN	2050001955562
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164.

Praeinančioji pusė su matavimo plokštumomis iš kietojo chromo. Todėl patvaresni apie 8 kartus.

Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Pastaba:

- Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.

Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kokybė	7
Nominalus dydis	66 mm
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	M2
Produkto rūšis	Kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028340 200

Kalibravimas Kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 200 mm

028300 200