



Smeigių suktuvas, 1/2 colio, Sriegiams: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	651390 M10
GTIN	4045197215468
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Ø iš pavaros pusės: 25 mm

Ilgis: 55 mm

Techninis aprašymas

Ø iš pavaros pusės	25 mm
Ilgis	55 mm
sriegiams	M10
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Paviršius	juodintas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3	651790 3
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm	651800 25
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø × ilgis 3X20 mm	651900 3X20