



Montavimo replės, ilgas modelis, tiesios, Visas ilgis: 280mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	713770 280
GTIN	4003773279419
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Suteikia galimybę lengvai ir saugiai sugriebti, prilaikyti ir judinti plonus varinius vamzdžius, varžtus ir laidus bei kitas apvalias detales laikant ties išfrezuotais grioveliais lygiame paviršiuje. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Paskirtis:

Siaura, ilga konstrukcija patogų sugriebti, reguliuoti ir montuoti sunkiai prieinamose vietose.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Techninis aprašymas

visas ilgis	280 mm
Žiaunų ilgis	76,5 mm
Svoris	235 g
Žiočių forma	ovalios smailios
Norma	DIN ISO 5743
Žiaunų modelis	tiesus, viduje dantytas
Rankena	su plastiko danga

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis	Sugriebimo replės