



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, KW, Visas ilgis: 140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726620 140
GTIN	4003773081685
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotiomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Paskirtis:

Taip pat tinka stiklo pluošto laidų (šviesolaidžio) kirpimui.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	15,7 mm
visas ilgis	140 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,4 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 2,1 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12,3 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės