

HOLEX**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, Ø DC: 26,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118820 26,5
GTIN	4045197878557
Produktų klasė	12D

Aprašymas**Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **HSS su specialia TiAlN danga** pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugių susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	26,5 mm
Koto Ø	19 mm
Pjūvio gylis	55 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Weldon kotas
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Gręžimo karūna

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ketus	tinka	16 m/min	K
GGG	tinka	19 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		