



## Montažinės instaliavimo replės su spyruokle izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	728788 200
GTIN	4003773075110
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalios replės elektros instaliacijos darbams su sraigtinio lankstu tiksliam ir laisvam replių judėjimui.

- Plokščių ir apvalių detalių sugriebimui.
- Vielos ir varinių laidų lankstymui.
- Potinkinių kištukinių lizdų išvalymui ir praplatinimui.
- Pjauti varinius laidus iki  $\varnothing 15 \text{ mm}$  ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).
- Izoliacijos nuėmimui nuo varinių laidų  $0,75$  iki  $1,5 \text{ mm}^2$  und  $2,5 \text{ mm}^2$
- Kabelių antgalių užspaudimui  $0,5$  iki  $2,5 \text{ mm}^2$

Kojelės su apvaku iki **1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Su atidarymo spyruokle.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvaku.

### Techninis aprašymas

Pjovimo galia	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių $\varnothing$	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių $\varnothing$	$2,5 \text{ mm}^2$
kabelių antgaliams	$0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
visas ilgis	200 mm

Svoris	280 g
Kerpa iki Ø	15 mm
Šarnyras	prisukta
Su atidarymo spyruokle	taip
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės