



## Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, KW, Visas ilgis: 140mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726480 140
GTIN	4003773081647
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

#### Standartas:

**DIN ISO 9654**

#### Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

### Techninis aprašymas

visas ilgis	140 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12,3 mm
Galvutės plotis	15,7 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 2,1 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,2 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 54 HRC)

Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės