

Ribinė kalibruojanti šakutė, a – zc, Nominalusis matmuo Ø: 61 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484222 61 |
| GTIN | 2050001956071 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su **užlaida nusidėvėjimui** pagal DIN 7163.

Skirta ISO **tolerancijų laukams a – zc**, kurių **tolerancijos ribos 6 – 13**.

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Pastaba:

Nurodykite pageidaujama tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite **tolerancijos laukus (a – zc)** ir tolerancijos ribas (6 – 13), pvz., Nr. 484222 dyd. **10f9**. Pagal paklausimą galima užsisakyti kalibrus, skirtus 5 tolerancijos laipsniui.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7163 |
| Tolerancijos laukas | a |

| | |
|---------------------|----|
| Tolerancijos laukas | b |
| Tolerancijos laukas | c |
| Tolerancijos laukas | cd |
| Tolerancijos laukas | d. |
| Tolerancijos laukas | e |
| Tolerancijos laukas | ef |
| Tolerancijos laukas | f |
| Tolerancijos laukas | fg |
| Tolerancijos laukas | g |
| Tolerancijos laukas | h |
| Tolerancijos laukas | j |
| Tolerancijos laukas | js |
| Tolerancijos laukas | k |
| Tolerancijos laukas | m |
| Tolerancijos laukas | n |
| Tolerancijos laukas | p |
| Tolerancijos laukas | r |
| Tolerancijos laukas | s |
| Tolerancijos laukas | t |
| Tolerancijos laukas | u |
| Tolerancijos laukas | v |
| Tolerancijos laukas | x |
| Tolerancijos laukas | y |
| Tolerancijos laukas | z |
| Tolerancijos laukas | za |
| Tolerancijos laukas | zb |
| Tolerancijos laukas | zc |
| Kokybė | 11 |
| Kokybė | 7 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kokybė | 8 |
| Kokybė | 10 |
| Kokybė | 6 |
| Kokybė | 12 |
| Kokybė | 9 |
| Kokybė | 13 |
| Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas |
| Nominalus dydis | 61 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | a – zc |
| Kalibravimas | L8 |
| Produkto rūšis | Ribinė kalibruojanti šakutė |

Paslaugos

| | |
|--|--------------|
| KalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė Maksimalus nominalusis matmuo 200 mm | 028700 200 |
| DAkkS kalibravimasRibinė kalibruojanti šakutė maksimalus nominalusis matmuo 5-100 mm | 028710 5-100 |