



Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	478530 0,7
GTIN	2050001053985
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

Nerūdijantis – atsparus rūdimis bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005–0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,3 tiekiami rulonais / žiedais.

Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Medžiaga	nerūdijantis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
Ratukų ilgis	5 m
Ratukų plotis	100 mm

Produkto rūšis

Tarpumačių juostelė