



Smeigių suktuvas, 1/2 colio, Sriegiams: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	651390 M12
GTIN	4045197215475
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.

Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Ø iš pavaros pusės: 25 mm

Ilgis: 55 mm

Techninis aprašymas

sriegiams	M12
Ilgis	55 mm
Ø iš pavaros pusės	25 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Paviršius	juodintas
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio Ø 25 mm	651800 25
Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 3	651790 3
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio Ø x ilgis 3X20 mm	651900 3X20