

**Garant****Centravimo grąžtas HSS-E, ilgas A, be dangos, Nominalusis  $\varnothing$  DC k12: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111290 2
GTIN	4045197884565
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Su sraigтинiais grioveliais, ilgu kotu, panašus į DIN 333-A.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	80 mm
Nominalusis $\varnothing$ D <sub>c</sub>	2 mm
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub>	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
skirta detalių $\varnothing$	15 – 20 mm
Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		