

**Garant****Centravimo grąžtas HSS-E, ypač ilgas A, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 4mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 111300 4      |
| GTIN             | 4045197884596 |
| Produktų klasė   | 11A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Su sraigtiniais grioveliais, ilgu kotu, panašus į DIN 333-A.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>              | 4 mm                   |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm/aps,           |
| Koto tolerancija                          | h7                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 10 mm                  |
| skirta detalių Ø                          | 40 – 63 mm             |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 2                      |
| Bendras ilgis L                           | 120 mm                 |
| Danga                                     | be dangos              |
| Ašmenys                                   | HSS E                  |
| Norma                                     | Gamykliniai standartai |
| Tipas                                     | A                      |
| Tolerancija Nominalusis Ø                 | k12                    |
| Gilavimo kampas                           | 60 laipsniai           |
| Pjovimo kryptis                           | dešinin.               |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kotas               | Cilindrinis kotas su h7 |
| Vidinis aušinimas   | ne                      |
| Spalvinis žymėjimas | be                      |
| Produkto rūšis      | Centravimo grąžtas      |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 70 m/min | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka         | 45 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 40 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 30 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 25 m/min | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 10 m/min | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 8 m/min  | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 12 m/min | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 8 m/min  | M         |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka | 25 m/min | K         |
| CuZn                            | tinka         | 80 m/min | N         |
| Alyva                           | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |          |           |