

Garant**6-briaunė 1/4 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	631225 12
GTIN	4045197497130
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus. Galvutės su kiauryme.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Ilgis	24,8 mm
Rakto dydis	12 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	16,9 mm
tinka coliams (amerikietiški matmenys)	15/32 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
su AS-drive profiliu	ne
Produkto rūšis	Galvutė