



Vidinio tekinimo peilis dešininis, panašus į DIN 4973 (ISO 8), M20, Koto kvadratas: 25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 296330 25 |
| GTIN | 4045197884817 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas

Modelis:

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Koto keturbriaunis | 25 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo | 43 mm |
| Bendras ilgis | 300 mm |
| Ašmenys | M20 |
| Produkto rūšis | Tekinimo peilis |