

**HOLEX****Galinis tekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, Koto keturbriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296705 12
GTIN	4045197884930
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinys** – plieniniai kotoi 700–800 N/mm<sup>2</sup> tvirtumo ir su frezotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.  
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis	12 mm
Bendras ilgis	100 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekimo peilis

