

HOLEX**Galinis tekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 4977 (ISO 5), M20, Koto kvadratas: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296715 10
GTIN	4045197884961
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuoti pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	10 mm
Bendras ilgis	90 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis