

FLUKE.

Bekontaktis įtampos matuoklis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473005
GTIN	095969290814
Produktų klasė	47H

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas įtampos matuoklis laidų su įtampa atpažinimui jų neliečiant.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Laidų, elektros lizdų, jungčių ir pan. patikrinimas. Jei matavimo antgalis užsidega raudonai ir pasigirsta pyptelėjimas, vadinasi, yra įtampa.

IP apsaugos klasė: IP 40

Rodmenų diapazonas AC: 200 - 1000 V

Viršįtampio kategorija: IV KAT. / 1000 V

Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumulatoriais: 081561 LR3

Techninis aprašymas

Rodmenų diapazonas AC	200 - 1000 V
IP apsaugos klasė	IP 40
Viršįtampio kategorija	IV KAT. / 1000 V
Baterijų kiekis	2
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumulatoriais	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	bekontaktis įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimas Įtampos indikatorius

017870

Priedai

Šarminiai mangano akumulatoriai Tarptautinis dydis LR3

081556 LR3

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3