

FLUKE.

Multimetras, Tipas: 175**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473322 175
GTIN	095969095921
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškas plastikinis korpusas su integruota makštimi. Didelis, gerai įžiūrimas LCD ekranas. Patikimas ir paprastas darbas – **perspėjama, jei matavimo laidai sujungiami blogai**. Kokybiški matavimo įrankiai, skirti elektrinių ir elektroninių sistemų trikčių šalinimui profesionalams. Tvirtas, patikimas ir tikslus.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui, maksimaliam saugumui ir kitoms papildomoms funkcijoms.

Standartas:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Tiekimo sudėtis:

Su baterija 081561 6LR61, matavimo laidais ir nuimamu izoliavimo dangteliu.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	III KAT., 1000 V
Viršįtampio kategorija	KAT IV 600 V
Kintamoji srovė AC	0,1 mA – 10 A

Rodmenų apimtis	6000
Talpa	1 nF – 10 mF
Nuolatinė srovė DC	0,1 mA – 10 A
Matavimo būdas	TRUE RMS
Varža	0,1 Ω – 50 MΩ
Kalibravimas	I3
Pagrindinis tikslumas	0,15 %
Dažnis	0,01 Hz – 100 kHz
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 1000 V
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 1000 V
Diodų patikra	taip
Ekranas su foniniu apšvietimu	ne
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

DAkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3
KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3

Priedai

Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 1 mm	473318 1
Krepšys C150 Tipas F	473337 F
Magnetinis pakabinimo įrenginys Tipas TPAK	473329 TPAK
Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 2 mm	473318 2