

FLUKE.

Įtampos ir nutrūkimo indikatorius, Tipas: T150**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473090 T150
GTIN	095969610513
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu. **VDE modelis**

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Techninis aprašymas

Varža	0 - 1,99 kΩ
Rodmenų diapazonas DC	6 - 690 V
Kalibravimas	11

Dažnio matavimas	40 - 400 Hz
Poliškumo tikrinimas	taip
IP apsaugos klasė	IP 64
Srovės pratekėjimo tikrinimas	optinis / garsinis
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	taip
Viršįtampio kategorija	III KAT., 690 V
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 600 V
Fazių tikrinimas	100V – 690V
Rodmenų diapazonas AC	6 - 690 V
Indikatorius	LED / LCD
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Matavimo vietų apšvietimas	taip
Prožektoriaus funkcija	taip
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------