

FLUKE.

**Termovizorius, Tipas: TIS20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	474035 TIS20
GTIN	95969798839
Produktų klasė	47H

**Aprašas****Aprašymas:**

Kamera infraraudonųjų spindulių vizualiam stebėjimui. **3,5 colio ekranu.** Integruota skaitmeninė kamera su **vaizdo vaizde režimu:** įprastos ir termovizinės nuotraukos palyginimas ieškant problemos.

**Fluke Connect** matavimo prietaisą per Bluetooth sujungia su išmaniuoju telefonu.

- **Matavimų ir nuotraukų išsaugojimas.**
- **Ataskaitų paruošimas ir išsiuntimas el. paštu tiesiogiai iš išmaniojo telefono.**

**Paskirtis:**

Profilaktinei patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir elektros ūkiui, statyboms bei statinių valdymo ir techninės priežiūros darbams, buitiniams prietaisams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su ličio jonų akumuliatoriumi, tinklo adapteriu, USB laidu ir minkšta rankine transportavimui.

Sąsaja: Fluke Connect

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Temperatūrų sritis: -20 - 350 °C

Tikslumas: ±2°C arba ±2 % nuo matavimo vertės

Šiluminis jautrumas: 0,1 K

Vaizdo atkartojimo dažnis: 9 Hz

Matymo laukas: 35,7×26,8 laipsniai

Detektoriaus dydis: 120×90 px

## Techninis aprašymas

Detektoriaus dydis	120×90 px
Matymo laukas	35,7×26,8 laipsniai
Temperatūrų sritis	-20 - 350 °C
Šiluminis jautrumas	0,1 K
Tikslumas	±2 °C arba ±2 % nuo matavimo vertės
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
minimalus fokusavimo atstumas	0,45 m
Sąsaja	Fluke Connect
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Termovizorius