

FLUKE.

**Srovės matavimo replės, Tipas: 323****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473290 323
GTIN	095969623742
Produktų klasė	47H

**Aprašymas****Modelis:**

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos. Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

**Standartas:****EN 61010-1****Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu. 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

**Techninis aprašymas**

Varža	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Rodmenų apimtis	4000
Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 600 V
Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 600 V
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD

Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 300 V
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	30 mm
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Kintamoji srovė AC	0,1 A – 400 A
Pagrindinis tikslumas	2 %
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

## Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkKS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------