

FLUKE.

Srovės matavimo replės, Tipas: 324**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473290 324
GTIN	095969623759
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos. Papildomai galimas temperatūros matavimas ir ekranas su apšvietimu. Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

Standartas:**EN 61010-1****Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu. 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Varža	0,1 Ω – 4000 Ω
Talpa	nuo 100,0 μ F iki 1000 μ F
Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 600 V
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 300 V

Rodmenų apimtis	4000
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	30 mm
Kintamoji srovė AC	0,1 A – 400 A
Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 600 V
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Pagrindinis tikslumas	2 %
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD
Kontaktinis temperatūros matavimas	-10 - 400 °C
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027060 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------