

FLUKE.

Srovės matavimo replės, Tipas: 325**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473290 325
GTIN	095969623766
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Srovės matuokliai su dideliu, gerai įžiūrimu LCD ekranu, plonos ir ergonomiškos formos. Papildomai galimas dažnio matavimas, Min/Max funkcija ir ekranas su apšvietimu. Efektyvūs matavimai ir optimizuota ergonomija, skirta pramoninių ir statybos paslaugų programų trikčių šalinimui.

Standartas:**EN 61010-1****Tiekimo sudėtis:**

Su matavimo laidais ir paminkštintu krepšiu. 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 600 V
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 300 V
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	30 mm
Talpa	nuo 100,0 µF iki 1000 µF

Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 600 V
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Nuolatinė srovė DC	0,1 A – 400 A
Dažnis	5 Hz – 500 Hz
Rodmenų apimtis	4000
Kintamoji srovė AC	0,1 A – 400 A
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX/MIN
Pagrindinis tikslumas	2 %
Varža	0,1 Ω – 40 kΩ
Kontaktinis temperatūros matavimas	-10 - 400 °C
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x 081561 LR3
Norma	EN 61010-1
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

DAkS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027060 D
Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027050 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------