

**HOLEX****Išorinio sriegio peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 282 (ISO 12), M20, Koto kvadratas: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297165 10
GTIN	4045197885654
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis	10 mm
Bendras ilgis	90 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis