

**HOLEX****Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), M20, Koto kvadratas: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297145 10
GTIN	4045197885593
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjovimo gylis $t_{maks.}$	6 mm
Koto keturbriaunis	10 mm
Ašmenų plotis	3 mm
kiaurymėms, kurių $\varnothing$ nuo	25 mm
Bendras ilgis	150 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis