

HOLEX**Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), M20, Koto kvadratas: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297145 12
GTIN	4045197885609
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	12 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	30 mm
Ašmenų plotis	4 mm
maksimalus įpjovos gylis t_{maks} .	10 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis