

HOLEX**Atpjovimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4981 (ISO 7), M20, Koto aukštis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297030 16
GTIN	4045197885548
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto aukštis h	16 mm
Ašmenų plotis	4 mm
Bendras ilgis	110 mm
Koto plotis p	10 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis