

**HOLEX****Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), M20, Koto kvadratas: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297145 16
GTIN	4045197885616
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis	16 mm
Ašmenų plotis	5 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	40 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks}$ .	12 mm
Bendras ilgis	180 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis