

HOLEX**Išorinio sriegio peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 282 (ISO 12), M20, Koto kvadratas: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

297165 25

GTIN

4045197885692

Produktų klasė

22E

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis

25 mm

Bendras ilgis

140 mm

Ašmenys

M20

Produkto rūšis

Tekimo peilis