

HOLEX**Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), M20, Koto kvadratas: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297145 20
GTIN	4045197885623
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	20 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	16 mm
kiaurymėms, kurių \varnothing nuo	50 mm
Ašmenų plotis	6 mm
Bendras ilgis	210 mm
Ašmenys	M20
Produkto rūšis	Tekimo peilis