

HOLEX**Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), M20, Koto kvadratas: 25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 297145 25 |
| GTIN | 4045197885630 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas**Modelis:**

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.

M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| kiaurymėms, kurių \varnothing nuo | 60 mm |
| Ašmenų plotis | 8 mm |
| Koto keturbriaunis | 25 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 20 mm |
| Bendras ilgis | 250 mm |
| Ašmenys | M20 |
| Produkto rūšis | Tekimo peilis |